




Front

Auswuchtelektronik  
Im Tischgehäuse  
3.AB300T1.C.KM.V1A  
1057324A

10

Rückseite



70  
Kabel  
7/5-polig, 10m  
3.7/510BS.1  
1015368A

20  
Kabel  
4-polig, 10m  
3.410BS.1  
1015082A

Schwingungsfühler  
4-polig, 3m  
3.PU.M5.4.3.V2.1  
1013626A

30

Anbau-Auswuchtapparat  
3.ESB.135A.095.C  
1016642A

60

Sender  
CONLESS  
7-polig, 3m  
3.S.01C.03  
1017559A

50

Schleifspindel

z.B. für Schleifkontakt  
und /oder  
Abrichter

AE\_Körperschallsensor  
7-polig, 3m  
3.ASK.09.03  
1015994A

80

Kabel  
7-polig, 10m  
3.710BS.1  
1015421A

40

**Automatisches Auswuchtsystem  
AB300 mit externen AE-Körperschallsensor und  
Anbau-Auswuchtapparat Typ ESB-CONLESS Standard**

